

Technika Próżniowa

Przyszłość zależy od dobrego wyboru produktu



www.piab.com



B20MF



Przyssawka z krótkim mieszkem, nie pozostawiająca śladów

- ▶ Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- ▶ Odpowiednie do regulacji poziomu.
- ▶ Ruch podnoszący w celu oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- ▶ Przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.

Siły podnoszenia i dane techniczne

Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia			Objętość	Min. promień krzywizny	Maks. ugięcie pionowe	Waga części gumowej
20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	cm ³	mm	mm	g
4.5	15.5	21.0	6.3	11.0	19.0	2.7	11	8.0	2.0

Specyfikacja materiałów


Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy °C
Termoelastyczny poliuretan, TPU	Biały przezroczysty	81	-20–80

Odporność materiałów


Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Alkohol	Utlenianie
Doskonała	Doskonała	Doskonała	Słaba	Słaba	Słaba	Dobra	Dobra

Dane do zamówienia


	Kompletne przyssawki	Art. Nr
A	Przyssawka B20MF Poliuretan termoelastyczny, M5 żeński	0101182
A	Przyssawka B20MF Poliuretan termoelastyczny, M5 żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101188
B	Przyssawka B20MF Poliuretan termoelastyczny, G1/8" męski, z filtrem siatkowym	0101183
B	Przyssawka B20MF Poliuretan termoelastyczny, G1/8" męski, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie i z filtrem siatkowym	0101189
C	Przyssawka B20MF Poliuretan termoelastyczny, G1/8" męski/M5 żeński, z filtrem siatkowym	0101187
C	Przyssawka B20MF Poliuretan termoelastyczny, G1/8" męski/M5 żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101191
D	Przyssawka B20MF Poliuretan termoelastyczny, 5xM5 żeński	0101186
D	Przyssawka B20MF Poliuretan termoelastyczny, 5xM5 żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101192




A



B




C



D

Część gumowa	Art. Nr
Przyssawka B20MF Poliuretan termoelastyczny	0101111



Mocowanie	Art. Nr
Mocowanie M5 żeńskie	3250003
Mocowanie M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251001
Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym	3250085
Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251002
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z filtrem siatkowym	0101152
Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251004
Mocowanie 5xM5 żeńskie	0100260
Mocowanie 5xM5 żeńskie, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251005

Dodatkowe informacje oraz zwymiarowane rysunki znajdują się w rozdziale Mocowania przyssawek/chwytaków.