

## F20 FDA



### Przyssawka płaska z ożebrowaniem

- ▶ Wykonane z silikonu spełniającego wymagania FDA 21 CFR 177.2600.
- ▶ Odpowiednia do przenoszenia przedmiotów o powierzchniach płaskich.
- ▶ Dobra stabilność i niewielkie ugięcie pionowe.
- ▶ Zalecane do stosowania przy sile podnoszenia skierowanej równolegle do powierzchni przenoszonego przedmiotu.
- ▶ Wewnętrzne ożebrowanie zapobiega deformacji cienkich, delikatnych przedmiotów oraz zapewnia dodatkowe tarcie podczas przenoszenia równoległego.

### Siły podnoszenia i dane techniczne

| Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia |         |         | Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomie podciśnienia |         |         | Objętość<br>cm <sup>3</sup> | Min. promień krzywizny<br>mm | Maks. ugięcie pionowe<br>mm | Waga części gumowej<br>g |
|--|---------|---------|---|---------|---------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 20 -kPa  | 60 -kPa | 90 -kPa | 20 -kPa   | 60 -kPa | 90 -kPa |                             |                              |                             |                          |
| 6.0  | 14.5    | 19.0    | 5.0   | 8.0     | 8.5     | 1.0                         | 18                           | 1.5                         | 1.2                      |

### Specyfikacja materiałowa


| Materiał         | Kolor         | Twardość °Shore A | Temperatura pracy °C |
|------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Silikon, SIL FDA | Przezroczysty | 50                | -40–200              |

### Odporność materiałów


| Materiał         | Odporność na zużycie | Olej  | Warunki atmosferyczne i ozon | Hydroliza   | Benzyna | Stężone kwasy | Alkohol | Utlenianie |
|------------------|----------------------|-------|------------------------------|-------------|---------|---------------|---------|------------|
| Silikon, SIL FDA | Dobra                | Słaba | Doskonała                    | Umiarkowana | Słaba   | Słaba         | Dobra   | Doskonała  |

### Dane do zamówienia

|   | Kompletne przyssawki   | Art. Nr |
|---|--|---------|
| A | Przyssawka F20 Silikon FDA, G1/8" męski, z filtrem siatkowym           | 9909624 |
| B | Przyssawka F20 Silikon FDA, G1/8" męski/M5 żeński, z filtrem siatkowym | 9909710 |



| Część gumowa               | Art. Nr |
|----------------------------|---------|
| Przyssawka F20 Silikon FDA | 0200417 |



| Mocowania   | Art. Nr |
|---|---------|
| Mocowanie G1/8" męskie, z filtrem siatkowym             | 3250085 |
| Mocowanie G1/8" męskie / M5 żeński, z filtrem siatkowym | 0101152 |

Dodatkowe informacje oraz zwymiarowane rysunki znajdują się w rozdziale Mocowania przyssawek/chwytaków.