

Technika Próżniowa

Przyszłość zależy od dobrego wyboru produktu



Wydanie Specjalne

www.piab.com

 **piab**

B30MF



Przyssawka z krótkim mieszkem, nie pozostawiająca śladów

- ▶ Przyssawki wykonane z TPU, materiału, który nie pozostawia śladów na przenoszonym przedmiocie.
- ▶ Odpowiednie do regulacji poziomu.
- ▶ Ruch podnoszący w celu oddzielania małych i cienkich przedmiotów.
- ▶ Przy sile podnoszenia skierowanej równoległe do powierzchni przenoszone mogą być jedynie przedmioty o niewielkim ciężarze.

Siły podnoszenia i dane techniczne

Siła podnoszenia prostopadła do powierzchni, N, przy poziomym podciśnieniu			Siła podnoszenia równoległa do powierzchni, N, przy poziomym podciśnieniu			Objętość cm ³	Min. promień krzywizny mm	Maks. ugięcie pionowe mm	Waga części gumowej g
20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa	20 -kPa	60 -kPa	90 -kPa				
12.0	40.0	54.5	14.5	32.0	41.0	10.0	16.5	12.0	7

Specyfikacja materiałów


Materiał	Kolor	Twardość °Shore A	Temperatura pracy °C
Termoelastyczny poliuretan, TPU	Biały przezroczysty	81	-20–80

Odporność materiałów


Odporność na zużycie	Olej	Warunki atmosferyczne i ozon	Hydroliza	Benzyna	Stężone kwasy	Alkohol	Utlenianie
Doskonała	Doskonała	Doskonała	Słaba	Słaba	Słaba	Dobra	Dobra

Dane do zamówienia


	Kompletne przyssawki	Art. Nr
A	Przyssawka B30MF Poliuretan termoelastyczny, 1/8" NPSF żeński, z filtrem siatkowym	0101449
A	Przyssawka B30MF Poliuretan termoelastyczny, 1/8" NPSF żeński, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	0101450
B	Przyssawka B30MF Poliuretan termoelastyczny, G1/4" męski, z filtrem siatkowym	0101444
C	Przyssawka B30MF Poliuretan termoelastyczny, G3/8" męski, z filtrem siatkowym	0101446
D	Przyssawka B30MF Poliuretan termoelastyczny, 5x1/8" NPSF żeński	0101448




A



B




C



D

	Część gumowa	Art. Nr
	Przyssawka B30MF Poliuretan termoelastyczny	0101112



	Mocowanie	Art. Nr
	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z filtrem siatkowym	0101153
	Mocowanie 1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251006
	Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym	3250091
	Mocowanie G1/4" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251007
	Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z filtrem siatkowym	3250086
	Mocowanie G3/8" męskie, 30–40, z z filtrem siatkowym i z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251009
	Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40	0100261
	Mocowanie 5x1/8" NPSF żeńskie, 30–40, z zaworem sterującym o podwójnym przepływie	3251011

Dodatkowe informacje oraz zwymiarowane rysunki znajdują się w rozdziale MOCOWANIA PRZYSSAWEK.